



## 胶凝计时器

## 胶凝计时器

近60年来，一直是Techne® 在设定胶凝计时器的基准，有关这一工艺的数项英国标准均根据使用我们的设备而制定，应用于在聚合作用中从液体转化到固体过程的测量。

所有型号均有数字式定时器，增加单位从1分钟 (GT-5) 直到9999分钟，或1/10分钟直到999.9分钟。每一装置均提供Techne® 的质保，包括一份校验证明。在出厂前，每一套装置均经过校正和确证。

LED 显示分钟或0.1分钟的时间，声光报警提示胶凝结束。

Techne® 胶凝计时器是用于实验室中树脂或粘胶剂基样品的胶化过程准确测量和质量控制的理想装置。

- 数字式定时器: 有两种型号可供使用, 1rpm和10rpm
- 胶化完成时自动停止运行
- 使用方便, 按钮式显示
- 可装在支座上, 便于使用
- 柱塞可拆卸, 容易清洁
- 可提供样品杯和一次性柱塞
- 3年质保

### 订货编号

产品代码	描述
FGT5	GT-5 数字式胶凝计时器, 1rpm
FGT6	GT-6 数字式胶凝计时器, 10rpm

### 订货编号

产品代码	描述
F0985	22mm 不锈钢柱塞
F0979	19mm 不锈钢柱塞
F0982	16mm 不锈钢柱塞
F1794	一次性柱塞, 100只/套
F1795	一次性柱塞适配器
F7846	样品杯, 240只/套

