

摇床

往复型振荡摇床 SSL2

SSL2 和 SSL1 具有相同的结构和控制，但具有 20mm 往复运动的振幅和摇动速度，范围为 25-250rpm，其产生剧烈的往复运动，设计为萃取应用。

技术参数

产品编号	SSL2
摇床动作	往复运动
平台规格 (宽×长)	335 × 335mm
速度范围	25-250rpm
圆周 / 往复轨道	20mm
最大承载	10kg
使用温度范围	室温 +4 ~ 40℃
使用湿度	80%
外部规格 (W×D×H)	360 × 420 × 270mm
净重	11kg
电源	230V/50Hz,50W

订货编号

产品编号	产品描述
SSL2	往复式通用摇床

烧瓶振荡摇床, SF1

- 模仿手腕，摇动有力，设计新颖而坚固
- 内置计时器或连续运行
- 可选配支架，承重更多
- 设计为萃取等应用

特殊技术

选用特殊电机系统，在微小的振幅内，提供强烈的震动，减轻实验室人员繁杂而劳累的手腕震荡运动

可装载最大8个500ml烧瓶或容量瓶，模拟有力的腕式摇晃动作。计时器控时10-60分钟。电子控制器确保整体恒定速度。可选配套件 (SF1/2) 延伸吊臂增加四个夹具，处理量可达12个瓶子或烧瓶。特别适合萃取，震荡快速等应用。

技术参数

产品编号	SF1
速度范围	8-800摆动/分
振幅	1.5mm
外部规格 (W×D×H)	780×270×240mm
最大承载	3kg
净重	8.3kg
电源	230V/50Hz,50W

订货编号

产品编号	产品描述
SF1	烧瓶振荡摇床
SF1/1	备用夹子
SF1/2	延伸挂臂，四个夹子/挂臂，可振荡最多12个样品



SSL2



SF1

