

# 附件烧瓶适配加热块，用于 **Undergrad** 系列加热磁力搅拌器

- 将您的加热板变成一台电热套
- 灵活的模块系统
- 多种尺寸可选，最大可适用500ml 烧瓶
- 用于圆底烧瓶最干净最安全的加热方法

Stuart 的加热模块系列与 DrySyn 联合，以提供最适合圆底烧瓶加热的解决方案。将这种加热模块与 Stuart Undergrad 系列加热板和加热磁力搅拌器搭配使用，能为单一的复合反应提供最清洁最安全的方法，但是它的加热效果不会比油浴差，而只可能更好。

Stuart 加热块系统的模块化特性提供最大的灵活性，两种规格的基础板可分别容纳三个热块，SHB100BASE 能容纳最大100ml 烧瓶，而 SHB250BASE 则容纳最大250ml 烧瓶。节约成本的初学者工具包也可使用，基础板有一系列热块可供选择使用。另所有规格的热块能可以分别以三个一包的形式单独订购。

对于更大容积的反应体系，我们有另外一种基础板可供选择，SHB1000BASE 可插入一个500ml 的热块，并且还带有隔热的提手，以方便安全端取。

高性能且经阳极化处理的热块能提供非常优秀的耐化学腐蚀性能，它的浅槽设计被证实能提供很好的温度传递，不会影响对于反应的观察或致烧瓶破碎。这种浅槽设计也能确保热块能适用于多数颈瓶。

Stuart Undergrad 系列加热板均带有一个用于旋进一根标准支撑杆的螺孔，将支撑杆与三位附件支架配合使用，可以最有效地保证加热板同时加热多个烧瓶的安全性。三位附件支架具有两种规格可供选择，以最大程度地适合两种规格的基础板使用。

Stuart 的加热模块能兼容 Undergrad 系列的各种加热板，并且每个模块都带有一个 SCTI 温度控制器的插孔，以便使用时能精确控制模块的温度。

## 订购信息

| 型号         | 描述  |
|------------|---|
| SHB100KIT9 | Stuart 加热模块套件:包括平的基础板 SHB100BASE 和(3 x 25ml SHB25ML), (3 x 50ml SHB50ML) 以及 (3 x 100ml SHB100ML)插入热块。 |
| SHB100KIT3 | Stuart 加热模块套件: Base with (1 x 25ml), (1 x 50ml) and (1 x 100ml) 插入热块。                                 |
| SHB250KIT6 | Stuart 加热模块套件:包括平的基础板 SHB250BASE (3x250ml SHB250ML) 和(3x100ml SHB100ML)插入热块。                          |

|             |   |
|-------------|---|
| SHB250KIT3  | Stuart 加热模块套件:包括平的基础板 SHB250BASE 和 (3x250ml SHB250ML)插入热块。        |
| SHB100BASE  | Stuart 加热块基础板, 最大适用100ml 烧瓶                                       |
| SHB250BASE  | Stuart 加热块基础板, 最大适用250ml 烧瓶                                       |
| SHB5ML      | Stuart 5ml 插入热块, 3个装  |
| SHB10ML     | Stuart 10ml 插入热块, 3个装   |
| SHB25ML     | Stuart 25ml 插入热块, 3个装   |
| SHB50ML     | Stuart 50ml 插入热块, 3个装   |
| SHB100ML    | Stuart 100ml 插入热块, 3个装  |
| SHB250ML    | Stuart 250ml 插入热块, 3个装  |
| SHB100CLAMP | Stuart 3位支架, 适用于 SHB100BASE                                       |
| SHB250CLAMP | Stuart 3位支架, 适用于 SHB250BASE                                       |
| SHB1000KIT  | Stuart 大加热块套件:包括1000ml 平板和4个烧瓶适配模块, 分别为50ml, 100ml, 250ml 和500ml。 |
| SHB1000BASE | Stuart 大加热块平板   |
| SHB50C      | Stuart 大加热块50ml 适配模块  |
| SHB100C     | Stuart 大加热块100ml 适配模块   |
| SHB250C     | Stuart 大加热块250ml 适配模块   |
| SHB500C     | Stuart 大加热块500ml 适配模块   |